

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, TiN, Type: 3.7/8-8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130055 3.7/8-8
GTIN	4062406055240
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 8

Gevind-Ø: 98,425 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D_s: 56 mm

Skaftfirkant □: 44 mm

Kernehul-Ø: 95,4 mm

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS
Antal skær Z	10
Kernehul-Ø	95,4 mm
Samlet længde L	180 mm
Antal spånnoter	10
Skaft-Ø D _s	56 mm
Gevind-Ø	98,425 mm
Skaftfirkant □	44 mm

Gevinddybde	147,64 mm
Gevindstigning	3,175 mm
Gevindgange pr. tomme	8
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	3.7/8-8 UN
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper