

**WN.G 080408, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252114 CA025P
GTIN	4960664865918
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

WN.G 080408 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: PS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 1 - 3,8 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,6 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	1 - 3,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Spånbryder	PS

Type	CA025P
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning