



**CNMG 120404, Type: PR005S**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250102 PR005S
GTIN	4960664836338
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CNMG 120404 PR005S Type: PR005S  
 Spånbryder: MQ  
 Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Tilspænding  $f$ : 0,03 - 0,12 mm/o  
 Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 30 - 90 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,03 - 0,12 mm/o
Spånbryder	MQ
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	30 - 90 m/min
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	S
Type	PR005S

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning