



CNMG 120404, Type: PR015S

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250102 PR015S
GTIN	4960664837090
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120404 PR015S Type: PR015S
 Spånbryder: MQ
 Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Tilspænding f : 0,05 - 0,18 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 25 - 70 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt
Primær anvendelse	S
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	25 - 70 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,18 mm/o
Spånbryder	MQ
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Type	PR015S
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning