


CNMG 120404, Type: PR005S

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250210 PR005S
GTIN	4960664836390
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120404 PR005S Type: PR005S
 Spånbryder: MU
 Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm
 Tilspænding f : 0,05 - 0,15 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 30 - 90 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	MU
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 90 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Type	PR005S
Tilspænding f	0,05 - 0,15 mm/o

Primær anvendelse	S
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning