

**CNMG 120404, Type: PR015S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250210 PR015S
GTIN	4960664837151
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CNMG 120404 PR015S Type: PR015S  
Spånryder: MU  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 25 - 70 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding $f$	0,05 - 0,18 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	25 - 70 m/min
Primær anvendelse	S
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånryder	MU
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning

Type	PR015S
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning