

**CNMG 120408, Type: PR005S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250212 PR005S
GTIN	4960664836406
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120408 PR005S Type: PR005S
Spånbryder: MU
Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,15 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 30 - 90 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,15 mm/o
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	S
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	PR005S
Spånbryder	MU
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Hjørneradius	0,8 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 90 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning