

**DNMG 150604, Type: PR015S****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 250696 PR015S |
| GTIN                | 4960664837335 |
| Artikelklasse       | 25E           |

**Beskrivelse**

DNMG 150604 PR015S Type: PR015S  
Spånbryder: MQ  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 25 - 70 m/min

**Teknisk beskrivelse**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Hjørneradius            | 0,4 mm           |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |
| Spånbryder              | MQ               |
| Skæredybde $a_p$        | 0,2 - 1,5 mm     |
| Skæremateriale          | HM               |
| Type                    | PR015S           |
| Skærebetingelse         | let afbrudt      |
| Tilspænding $f$         | 0,05 - 0,18 mm/o |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 25 - 70 m/min                |
| Primær anvendelse                        | S                            |
| Belægning                                | Megacoat Hard                |
| ISO-kode, vendeskærsplatte               | DNMG 150604                  |
| Antal skift/skær                         | 4                            |
| Produkttype                              | Vendskærsplatte til drejning |