

**DNMG 150608, Type: PR005S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250697 PR005S
GTIN	4960664836581
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DNMG 150608 PR005S Type: PR005S
Spånbryder: MQ
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,03 - 0,12 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 30 - 90 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	MQ
Primær anvendelse	S
Type	PR005S
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,03 - 0,12 mm/o

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 90 m/min
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning