

**DNMG 150604, Type: PR005S****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 250796 PR005S |
| GTIN                | 4960664836598 |
| Artikelklasse       | 25E           |

**Beskrivelse**

DNMG 150604 PR005S Type: PR005S  
Spånbryder: MU  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 3,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 30 - 90 m/min

**Teknisk beskrivelse**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Primær anvendelse                        | S                                  |
| Hjørneradius                             | 0,4 mm                             |
| Skæredybde $a_p$                         | 0,5 - 3,5 mm                       |
| Skærebetingelse                          | kontinuerlig                       |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 30 - 90 m/min                      |
| Spånbryder                               | MU                                 |
| Slet-/skrubbearbejdning                  | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Tilspænding $f$                          | 0,05 - 0,15 mm/o                   |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Type                       | PR005S                        |
| Skæremateriale             | HM                            |
| Belægning                  | Megacoat Hard                 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 150604                   |
| Antal skift/skær           | 4                             |
| Produkttype                | Vendeskærsplatte til drejning |