


DNMG 150608, Type: PR005S

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250797 PR005S
GTIN	4960664836604
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DNMG 150608 PR005S Type: PR005S
 Spånbryder: MU
 Skæredybde a_p : 0,5 - 3,5 mm
 Tilspænding f : 0,05 - 0,15 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 30 - 90 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type	PR005S
Tilspænding f	0,05 - 0,15 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	MU
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 90 m/min

Skæredybde a_p	0,5 - 3,5 mm
Primær anvendelse	S
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning