


**SNMG 120404, Type: PR015S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251162 PR015S
GTIN	4960664837373
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

SNMG 120404 PR015S Hjørneradius: 0,4 mm

Type: PR015S

Spånbryder: MQ

Skæredybde  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 25 - 70 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,05 - 0,18 mm/o
Spånbryder	MQ
Skæredybde $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Primær anvendelse	S
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.

Hjørneradius	0,4 mm
Type	PR015S
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	25 - 70 m/min
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120404
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning