

**TNMG 160404, Type: PR015S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251582 PR015S
GTIN	4960664837502
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Type	PR015S
Skæredybde a_p	0,5 - 3,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	25 - 70 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Primær anvendelse	S
Tilspænding f	0,05 - 0,18 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånryder	MU
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplade	TNMG 160404

Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning