


TNMG 160408, Type: PR015S

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251474 PR015S
GTIN	4960664837465
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

TNMG 160408 PR015S Type: PR015S
 Spånbryder: MQ
 Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Tilspænding f : 0,05 - 0,18 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 25 - 70 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	25 - 70 m/min
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	MQ
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type	PR015S
Tilspænding f	0,05 - 0,18 mm/o

Primær anvendelse	S
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning