

**TNMG 160408, Type: PR005S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251583 PR005S
GTIN	4960664836758
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

TNMG 160408 PR005S Type: PR005S

Spånbryder: MU

Skæredybde a_p : 0,5 - 3,5 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,15 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 30 - 90 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 90 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 3,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,05 - 0,15 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	MU

Type	PR005S
Primær anvendelse	S
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning