

**TNMG 160404, Type: PR005S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251582 PR005S
GTIN	4960664836741
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 90 m/min
Primær anvendelse	S
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,5 - 3,5 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,15 mm/o
Type	PR005S
Spånryder	MU
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404

Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning