

**VNMG 160408, Type: PR005S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251754 PR005S
GTIN	4960664836772
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

VNMG 160408 PR005S Type: PR005S
Spånbryder: MQ
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,03 - 0,12 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 30 - 90 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,03 - 0,12 mm/o
Type	PR005S
Primær anvendelse	S

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 90 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbrøder	MQ
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplade	VNMG 160408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning