


**WNMG 080408, Type: PR005S**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252014 PR005S
GTIN	4960664836840
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

WNMG 080408 PR005S Type: PR005S

Spånbryder: MQ

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,03 - 0,13 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 30 - 90 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,03 - 0,13 mm/o
Spånbryder	MQ
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	S
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	30 - 90 m/min

Hjørneradius	0,8 mm
Type	PR005S
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning