

**VNMG 160408, Type: PR005S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251824 PR005S
GTIN	4960664836826
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

VNMG 160408 PR005S Type: PR005S  
Spånbryder: MU  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 30 - 90 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	S
Tilspænding $f$	0,05 - 0,15 mm/o
Spånbryder	MU
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	30 - 90 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Type	PR005S

Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning