


**WNMG 080404, Type: PR005S****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 252012 PR005S |
| GTIN | 4960664836833 |
| Artikelklasse | 25E |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------|
| Skæredybde a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Primær anvendelse | S |
| Tilspænding f | 0,03 - 0,13 mm/o |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 30 - 90 m/min |
| Type | PR005S |
| Spånryder | MQ |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Skæremateriale | HM |
| Belægning | Megacoat Hard |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080404 |

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Antal skift/skær | 6 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |