

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, TiN, Type: 2.1/2-4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130055 2.1/2-4
GTIN	4062406054687
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 4

Gevind-Ø: 63,5 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 50 mm

Skaftfirkant □: 39 mm

Kernehul-Ø: 57 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	160 mm
Gevind-Ø	63,5 mm
Skaft-Ø D _s	50 mm
Antal skær Z	6
Skæremateriale	HSS
Antal spånnoter	6
Kernehul-Ø	57 mm
Gevinddybde	95,25 mm

Gevindgange pr. tomme	4
Skaftfirkant □	39 mm
Gevindstigning	6,35 mm
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	2.1/2-4 UNC
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper