

**VNMG 160404, Type: PR005S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251822 PR005S
GTIN	4960664836819
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Type	PR005S
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tilspænding f	0,05 - 0,15 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	30 - 90 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånryder	MU
Primær anvendelse	S
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Skæremateriale	HM
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning