


**WN.G 080404, Type: PR005S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252112 PR005S
GTIN	4960664836888
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Type	PR005S
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	30 - 90 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Spånbryder	MU
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Tilspænding $f$	0,05 - 0,15 mm/o
Primær anvendelse	S
Skærebetingelse	kontinuerlig
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404

Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning