


**WN.G 080404, Type: PR015S****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 252112 PR015S |
| GTIN                | 4960664837649 |
| Artikelklasse       | 25E           |

**Teknisk beskrivelse**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Primær anvendelse                        | S                 |
| Skærebetingelse                          | let afbrudt.      |
| Spånryder                                | MU                |
| Tilspænding f                            | 0,05 - 0,18 mm/o  |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 25 - 70 m/min     |
| Skæredybde $a_p$                         | 0,5 - 3,5 mm      |
| Type                                     | PR015S            |
| Slet-/skrubbearbejdning                  | Skrubbearbejdning |
| Hjørneradius                             | 0,4 mm            |
| Skæremateriale                           | HM                |
| Belægning                                | Megacoat Hard     |
| ISO-kode, vendeskærsplatte               | WNMG 080404       |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Antal skift/skær | 6                             |
| Tolerance        | M                             |
| Produkttype      | Vendeskærsplatte til drejning |