

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 4.3/8-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130056 4.3/8-12
GTIN	4062406056513
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 111,1 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D_s: 56 mm

Skaftfirkant □: 44 mm

Kernehul-Ø: 109,1 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant □	44 mm
Kernehul-Ø	109,1 mm
Samlet længde L	180 mm
Skaft-Ø D _s	56 mm
Gevindstigning	2,11 mm
Gevind-Ø	111,1 mm
Gevindgange pr. tomme	12

Skæremateriale	HSS
Antal spånnoter	12
Gevinddybde	166,7 mm
Antal skær Z	12
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	4.3/8-12 UN LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper