

**CCGT 030101, Type: PR1535****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260040 PR1535
GTIN	4960664871544
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CCGT 030101 PR1535 Type: PR1535

Spånbryder: MFP-PF

Skæredybde a_p : 0,03 - 0,2 mm

Tilspænding f : 0,02 - 0,1 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 160 m/min

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 40 - 60 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,02 - 0,1 mm/o
Spånbryder	MFP-PF
Skærebetingelse	kontinuerlig
Sekundær anvendelse	S
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 160 m/min
Type	PR1535
Hjørneradius	0,1 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,03 - 0,2 mm
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	40 - 60 m/min
Primær anvendelse	M
Belægning	Megacoat Nano
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 030101
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning