

**TNMG 160404, Type: PR005S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251472 PR005S
GTIN	4960664836697
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Tilspænding $f$	0,03 - 0,25 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,4 mm
Type	PR005S
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånbrøder	MQ
Primær anvendelse	S
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	30 - 90 m/min
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplade	TNMG 160404
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning