

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 40/19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251110 40/19
GTIN	4062406063153
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Fjedersæt	259044 1
passende vendeskærsplatter	SN.. 1906..
Fjederstiftsæt	259047 1
Underlægsplade	259031 16
Hovedlængde L ₁	45 mm
Funktionsbredde L ₄	50 mm
Skaftstørrelse	40 mm
Knæledsskrue	259018 1
Samlet længde L	250 mm
ISO-kode holder	PSKNR/L 4040S19
Knæled	259015 1
Plattestørrelse	19 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder