

**ER-spændetang HP, ER 25, Nom. spænde-Ø d: 5mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 309373 5 |
| GTIN | 2050001766212 |
| Artikelklasse | 39Y |

Beskrivelse**Udførelse:**

System-koncentricitet og gentagelsesnøjagtighed **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.

Korrosionsbeskyttelse: Spændetang komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

Bemærk:

- **Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.**
- **Spændeområde h10 (kun nominelt mål).**

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|-------------|
| Nom. spænde-Ø d | 5 mm |
| Adapter | ER 25 |
| Norm | ISO 15488-B |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 2 µm |
| Type | 430 E |

| | |
|-----------------|------------|
| Udvendig Ø D | 26 mm |
| Samlet længde L | 34 mm |
| Produkttype | Spændetang |