

Garant**CDCT S40101, Type: HB7125-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268520 HB7125-1
GTIN	4062406057367
Artikelklasse	211

Beskrivelse

CDCT S40101 HB7125-1 Type: HB7125-1

Spånryder: VS

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,23 mmTilspænding f : 0,05 - 0,23 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 140 m/min**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,05 - 0,23 mm
Spånryder	VS
Primær anvendelse	M
Type	HB7125-1
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,1 mm

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 140 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,23 mm/o
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	CDCT S40101
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning