

Garant**GPCT S50104, Type: HB7125-1****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 268570 HB7125-1 |
| GTIN | 4062406057602 |
| Artikelklasse | 211 |

Beskrivelse

GPCT S50104 HB7125-1 Type: HB7125-1
Spånbryder: VS
Skæredybde a_p : 0,05 - 0,35 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,23 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 140 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------|
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 60 - 140 m/min |
| Skæredybde a_p | 0,05 - 0,35 mm |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |
| Tilspænding f | 0,05 - 0,23 mm/o |
| Spånbryder | VS |
| Skæremateriale | HM |
| Primær anvendelse | M |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Type | HB7125-1 |
| Belægning | ubelagt |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | GPCT S50104 |
| Antal skift/skær | 2 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |