

Garant**GPCT S50104, Type: HB7035****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268570 HB7035
GTIN	4062406057565
Artikelklasse	211

Beskrivelse

GPCT S50104 HB7035 Type: HB7035

Spånbryder: SF

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,35 mmTilspænding f : 0,03 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 150 m/minSkærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 60 - 150 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,05 - 0,35 mm
Sekundær anvendelse	K
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,03 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	60 - 150 m/min

Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 150 m/min
Type	HB7035
Spånryder	SF
Skærebetingelse	kontinuerlig
Belægning	TiN
ISO-kode, vendeskærsplatte	GPCT S50104
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning