

Garant**GPCT S50102, Type: HB7035****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268560 HB7035
GTIN	4062406057497
Artikelklasse	211

Beskrivelse

GPCT S50102 HB7035 Type: HB7035

Spånbryder: SF

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,35 mmTilspænding f : 0,03 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 150 m/minSkærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 60 - 150 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	0,05 - 0,35 mm
Type	HB7035
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,03 - 0,25 mm/o
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 150 m/min
Sekundær anvendelse	K

Spånbryder	SF
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	60 - 150 m/min
Belægning	TiN
ISO-kode, vendeskærsplatte	GPCT S50102
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning