

**Garant****Planfræser 45°, højreskærende, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214200 50/4
GTIN	4045197702333
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Bemærk:**Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Samlet længde $L_{i\text{alt}}$	40 mm
Skær-Ø $D_c$	50 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Maks. udv. Ø $D_{\text{maks}}$	63 mm
passende vendeskærsplatter	SE.. 1204..
Antal skær Z	4
Skafudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	45 grader

Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP