

**Garant****TDAT 070102, Type: HB7035**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268630 HB7035
GTIN	4062406057787
Artikelklasse	211

## Beskrivelse

TDAT 070102 HB7035 Type: HB7035

Spånryder: SF

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmTilspænding  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 150 m/minSkærehastighed  $v_c$ , sekundær anvendelse: 60 - 150 m/min

## Teknisk beskrivelse

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 150 m/min
Spånryder	SF
Type	HB7035
Tilspænding $f$	0,03 - 0,25 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,2 mm
Skæremateriale	HM

Primær anvendelse	P
Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse	60 - 150 m/min
Sekundær anvendelse	K
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Belægning	TiN
ISO-kode, vendeskærsplatte	TDAT 070102
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning