

**Garant****TDAT 070102, Type: HB7410****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268630 HB7410
GTIN	4062406057800
Artikelklasse	21I

**Beskrivelse**

TDAT 070102 HB7410 Type: HB7410

Spånbryder: TIS

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 40 - 90 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,2 mm
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	40 - 90 m/min
Type	HB7410
Tilspænding $f$	0,05 - 0,23 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	TIS
Skæremateriale	HM

Primær anvendelse	Ti
Belægning	TiN
ISO-kode, vendeskærsplatte	TDAT 070102
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning