

**Garant****GCCT 060204, Type: HB7125-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268600 HB7125-1
GTIN	4062406057725
Artikelklasse	211

## Beskrivelse

GCCT 060204 HB7125-1 Type: HB7125-1

Spånbryder: VS

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 140 m/min

## Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 140 m/min
Tilspænding $f$	0,05 - 0,23 mm/o
Primær anvendelse	M
Spånbryder	VS
Type	HB7125-1
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,35 mm

Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	GCCT 060204
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning