

Garant**GCCT 060204, Type: HB7035**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268600 HB7035
GTIN	4062406057688
Artikelklasse	211

Beskrivelse

GCCT 060204 HB7035 Type: HB7035

Spånbryder: SF

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,35 mmTilspænding f : 0,03 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 150 m/minSkærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 60 - 150 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,05 - 0,35 mm
Sekundær anvendelse	K
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	60 - 150 m/min
Spånbryder	SF
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 150 m/min
Type	HB7035
Tilspænding f	0,03 - 0,25 mm/o
Belægning	TiN
ISO-kode, vendeskærsplatte	GCCT 060204
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning