

Garant**Hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 20/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215840 20/2
GTIN	4045197702838
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Anvendelse:****Universalbrug til alle materialer.**

- **Hjørne- og notfræsning, kopiering indad, cirkulær fræsning, cirkulær borefræsning, periferifræsning.**

Til boring og notbearbejdning.

Bemærk:Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

- **Udskift spændeskruerne til vendeskærsplatterne efter længere tids brug. Må kun bruges godt indsmurt (f.eks. i kobberpasta).**

Teknisk beskrivelse

L_2	9 mm
Skaft-Ø D_s h6	20 mm
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	17 mm
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
effektivt skærantal Z_{eff}	2
Udhængslængde L_1	35 mm
passende vendeskærsplatter	AP.. 1003..
Skær-Ø D_c	20 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	90 mm

Antal vendeskærspalter	3
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2