

Garant**Fræsestift, HM, Type: T1610/6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	541000 T1610/6
GTIN	4062406057152
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal. **Afgratningsstift (indvendig)** med venstresnoet fortanding og 45°-vinkel til **fasning**.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

Bemærk:

Reducerede omdrejningstal for fræsestifter med en samlet længde på 120 mm: maks. 11.000 min^{#1}

Teknisk beskrivelse

Hoved-Ø	16 mm
Formbeskrivelse	Afgrat
Vinkel	45 grader

Skaft-Ø	6 mm
Fortanding kort betegnelse	Z3
Samlet længde	70 mm
Fortanding, finhedsgrad	middel
Hovedlængde	10 mm
Serie	Fortanding Z3
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift