

**Garant****Hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 25/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215840 25/2
GTIN	4045197702845
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Anvendelse:****Universalbrug til alle materialer.**

- **Hjørne- og notfræsning, kopiering indad, cirkulær fræsning, cirkulær borefræsning, periferfræsning.**

Til boring og notbearbejdning.

**Bemærk:**Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

- **Udskift spændeskruerne til vendeskærsplatterne efter længere tids brug. Må kun bruges godt indsmurt (f.eks. i kobberpasta).**

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	AP.. 1003..
Udhængslængde L <sub>1</sub>	50 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
L <sub>2</sub>	9 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	110 mm
Maks. skæredybde a <sub>p maks</sub>	19 mm
effektivt skærantal Z <sub>eff</sub>	2

Antal vendeskærsplatter	3
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP