

Garant**DCGT 04T002, Type: HU7315-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260350 HU7315-1
GTIN	4062406066550
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Spånryder	AF
Skæredybde a_p	0,05 - 0,6 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,03 - 0,1 mm/o
Hjørneradius	0,2 mm
Type	HU7315-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 600 m/min
Primær anvendelse	N
Belægning	ubelagt

ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT 04T002
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning