

Garant**DCGT 04T002, Type: HB7025-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260350 HB7025-1
GTIN	4062406066536
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Type	HB7025-1
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Spånbrøder	SF
Tilspænding f	0,03 - 0,1 mm/o
Skæredybde a_p	0,05 - 0,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Hjørneradius	0,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT 04T002

Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning