

NT TOOL**Spændepatroner, SK 50, Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300787 20
GTIN	2050001771759
Artikelklasse	33K

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Lav friktion takket være nåleleje.**
- **Beskyttet med antikorrosionsbelægning.**
- **Støv- og vandtæt.**
- **Meget høj spændekraft øger standtid og forbedrer overfladen.**
- **Fleksibelt spændeområde med spændepatroner.**
- **Centrisk værktøjsopspænding med optimal rundløbsnøjagtighed.**
- **Indvendig kølemiddeltilførsel.**

Fordel:

- **Lange værktøjsstandtider.**
- **Vibrationshæmmende egenskaber.**
- **Høj stabilitet takket være forstærket spændemøtrik.**

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolt nr. 308600 – 308806.

Spændepatroner nr. 309575 – 309576.

Teknisk beskrivelse

Spændestang, udv. Ø D	52 mm
passende hagenøgle nr. 628400	52 / 55

Udragende længde, A-mål	105 mm
Spænde-Ø D ₁	20 mm
Spændekraft op til	1000 Nm
Adapter	SK 50
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Spændepatroner

Tilbehør

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 6 mm	309576 6
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 8 mm	309575 8
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 12 mm	309576 12
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 14 mm	309576 14
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 12 mm	309575 12
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 10 mm	309576 10
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 25 mm	309576 25
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 20 mm	309576 20
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 16 mm	309576 16
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 16 mm	309575 16
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 14 mm	309575 14
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 6 mm	309575 6
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 10 mm	309575 10
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 8 mm	309576 8