

**Garant****Skivefræser med krave Bredde ap = 10 mm, Ø D: 125Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218566 125L
GTIN	4045197707529
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

**Anvendelse:**

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

**Reservedel:**

Nr. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. IP15**. Der kan fås skivefræsere op til Ø D = 200 mm.

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	SNHX
Holdeboring-Ø	32 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	125 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	50 mm
Maks. indskæringsdybde a <sub>e maks</sub>	29,7 mm

Krave-Ø d <sub>1</sub>	59 mm
effektivt skærantal Z <sub>eff</sub>	6
Antal vendeskærsplatter	12
Skaftudførelse	med boring
Indvendig køling	nej
Værktøjsudskiftning	PowerCard
ISO-kode, vendeskærsplatte	SN.. 1205
Vendeplatteskruesæt	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Produkttype	Skivefræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219983
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP