

**Garant****HM-rivehoved HPC H7 INOX Bundhul, TiAlN, Nominel Ø D: 21 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	239735 21
GTIN	4045197707635
Artikelklasse	23A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skiftehoved-rivalsystem **færdigslebet til pasning IT7**. Skærgeometri tilpasset til formålet.  
**Systemkoncentricitet  $\leq 5 \mu\text{m}$  (hoved og holder) i monteret tilstand.**

Med korte skær og lige noter.

**Anvendelse:****Til bundhuller.**

Til HPC/HSC-rivalbearbejdning.

**Bemærk:**

**Samlet effektiv længde** =  $L_1$  (holder nr. 239740 / 239745) +  $l$  (skiftehoved nr. 239710 til 239720).

Passende spændenøgle nr. 219987. Indsats til momentnøgle nr. 219986.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Holderstørrelse: 12 mm

Skærlængde  $l_1$ : 14 mm

Hovedlængde  $L$ : 26 mm

Antal skær  $Z$ : 8

Tilspænding  $f$  i INOX  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,4 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær $Z$	8
Nominel Ø $D$	21 mm
Hovedlængde $L$	26 mm

Holderstørrelse	12 mm
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,4 mm/o
Skærlængde l <sub>1</sub>	14 mm
Nøglestørrelse	10 mm
Serie	TopCut
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Boretolerance	H7
Anvendelse ved boringstype	ved bundhul
Spåntagningsstrategi	HPC
Indvendig køling	ja
Semi-standard	ja
Passende holder	GARANT TopCut
Produkttype	Skæreforsats til rivning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	25 m/min	M
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		