

**Garant****CCGT 030102, Type: HB7125-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260047 HB7125-1
GTIN	4062406058708
Artikelklasse	211

### Beskrivelse

CCGT 030102 HB7125-1 Type: HB7125-1  
Spånbryder: VF  
Tolerance: G  
Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 300 m/min

### Teknisk beskrivelse

Type	HB7125-1
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Tilspænding $f$	0,03 - 0,1 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Primær anvendelse	M
Skæremateriale	HM

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,2 mm
Spånbryder	VF
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 030102
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning