

Garant**CCGT 030101, Type: HB7125-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260046 HB7125-1
GTIN	4062406058678
Artikelklasse	211

Teknisk beskrivelse

Spån Bryder	VF
Primær anvendelse	M
Type	HB7125-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Hjørneradius	0,1 mm
Tilspænding f	0,03 - 0,1 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,05 - 0,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 030101

Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning