

Garant**CCGT 030101, Type: HU7315-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260046 HU7315-1
GTIN	4062406058685
Artikelklasse	211

Teknisk beskrivelse

Type	HU7315-1
Spånryder	AF
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 600 m/min
Tilspænding f	0,03 - 0,1 mm/o
Primær anvendelse	N
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,05 - 0,5 mm
Hjørneradius	0,1 mm
Belægning	ubelagt

ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 030101
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning