

Garant**CNMG 09T308, Type: HB7210-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250152 HB7210-1
GTIN	4062406058876
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 09T308 HB7210-1 Type: HB7210-1

Spånbryder: GM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,4 - 6,5 mmTilspænding f : 0,3 - 0,7 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 450 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 450 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,4 - 6,5 mm
Spånbryder	GM
Type	HB7210-1
Hjørneradius	0,8 mm

Tilspænding f	0,3 - 0,7 mm/o
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	K
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 09T308
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning